



## Digitaler Messschieber-SET TWIN-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	405521 3
GTIN	4067263132745
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten. Gehäuse mit Stahlschutzplatte und „Soft Touch“ Oberfläche.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 3x Nr. 412785 Gr.150.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

### Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Internationale Baugröße	CR2032
Tiefenmaß	Ø 1,6

Stand-by-Schaltung	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Auto-Abschaltung	ja
IP-Schutzart	IP 67
Kalibrierung	A1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Betriebsdauer	12000 h
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Batterietyp	Knopfzelle
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung	0,01 mm
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

## Zubehör

Datenkabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Datenkabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032