

HOLEX®**DCMT 11T302 Set 10-teilig, Sorte: HBX130****Bestelldaten**

Bestellnummer	260504 HBX130
GTIN	4045197670021
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 11T302 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mmVorschub f : 0,06 - 0,36 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,06 - 0,36 mm/U
Hauptanwendung	M

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen