



## Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 71161461H1



### Bestelldaten

Bestellnummer	070205 71161461H1
GTIN	
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### 2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8mm.

- **Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6mm.**
- **Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.**

- **Mechanische Drehmomenteinstellung.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku und Ladegerät.

## Technische Beschreibung

Gewicht	1,8 kg
Akkukapazität	4 Ah
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Drehzahl 3. Gang	1400 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl 2. Gang	700 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 4. Gang	2500 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Akkubetrieben
typische Verwendung	Medium
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QSW AS
maximales Drehmoment hart	40 Nm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment weich	30 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer

