

Garant**Feinspindelset Ø 9,75 – 88,1 mm, Anbindung: HSK63****Bestelldaten**

Bestellnummer	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Spindelkopf Nr. 237591, Bohrstangen und Zubehör im Koffer. **Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

Ø-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.

Für Ø 9,75 – 88,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602...**

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237591 HSK63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

je 1 Bohrstange(max. Ausdrehlänge): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wendepplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06

1 Wendepplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendepplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Technische Beschreibung

Anbindung	HSK63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Verstellbare Bohrstange	237640
Bohrstange	237636
Bohrstange	237634
Bohrstange	237632
Verstellbare Bohrstange	237642
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
SpindelkopfØ 9,75 – 88,1 mm Anbindung HSK63	237591 HSK63
Bohrstange	237630
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 88,1 mm	237599