

**Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160404, CBN (0°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	255659 ME
GTIN	4960664544486
Artikelklasse	25H

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

Sorte: KBN35M

Schneidkantenausführung: ME

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,2 mm
Schneidkantenausführung	ME
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNGA 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		