

Garant**Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 20/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L ₁	17 mm
Plattengröße	10 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2020K10
passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Unterlegplatte	269005 11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 11	269005 11
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500