



DCMT 11T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	260505 HBX020
GTIN	4045197670045
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 11T304 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub f : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,06 - 0,36 mm/U

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen