

Garant**Präzisions-Bleeschälbohrer-Satz mit Spiralnut HSS, TiAlN, Schneiden-Ø DC:
3-30,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Artikelklasse	11C

Beschreibung**Ausführung:**

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschleifener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Satz mit 3 Bleeschälbohrern und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.

Stahlblech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NE-Metalle: 0,1 – 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Inhalt:

je 1 Bleeschälbohrer: Nr. 118040 Gr. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Bohrpaste: Nr. 118160

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiAlN
Farbring	ohne

Schneidstoff	HSS
Produktart	Stufenbohrer
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft