

**Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	255630 ME
GTIN	4960664507276
Artikelklasse	25H

**Beschreibung****Ausführung:**

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schneidkantenausführung	ME
Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNGA 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		