

**Garant****Stufenbohrer HSS, TiAlN, Schneiden-Ø: PGmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	118324 PG
GTIN	4067263124672
Artikelklasse	11C

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit. Kombi-Stufenbohrer (Kern- **und** Durchgangsloch) **für Panzerrohrgewinde** (nach DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

**Verwendung:**

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	12 mm
Stufenhöhe	4 mm
Gesamtlänge	93 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Öl	geeignet
nass maximal	geeignet
trocken	bedingt geeignet