

Garant
Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 25/10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	21 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2525M10
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 11
passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Plattengröße	10 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 11	269005 11
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500