



Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 10-12,5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 428761 10-12,5 |
| GTIN | 2050002078147 |
| Artikelklasse | 46B |

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|--------------|
| Messbereich | 10 - 12,5 mm |
|-------------|--------------|

Datenblatt

| | |
|--|-------------------------|
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messtiefe mit Verlängerung | 134 mm |
| Standardmesstiefe | 58 mm |
| Ablesung | 0,001 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Fehlergrenze | 0,004 mm |
| Maß a | 1,9 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innen-Messgerät |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm | 022500 20 |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Anschlusskabel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |
| Anschlusskabel Duplex Typ USB2 | 498951 USB2 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm | 484030 10 |
| Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76 | 428510 2/76 |

Datenblatt

| | |
|--|---------------|
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm | 484030 11 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm | 484030 12 |