



Digitaler XTL-Innen-Schnellmessgeräte-Satz mit Bluetooth, Messbereich: 6-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428771 6-10
GTIN	2050002078130
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428760 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	8 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,004 mm

Datenblatt

Anzahl Messköpfe	2
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	6 - 10 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Anschlusskabel Duplex Typ R2	498951 R2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 1/63	428510 1/63
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7