



Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 50-65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,005 mm

Datenblatt

Standardmesstiefe	80 mm
Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	50 - 65 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65

Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 61 mm	484030 61
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 63 mm	484030 63
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 52 mm	484030 52
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 62 mm	484030 62
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 56 mm	484030 56
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 54 mm	484030 54
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 53 mm	484030 53
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 64 mm	484030 64
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 51 mm	484030 51
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 57 mm	484030 57
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 59 mm	484030 59
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 58 mm	484030 58