



## Digitaler XTL-Innen-Schnellmessgeräte-Satz mit Bluetooth, Messbereich: 10-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428771 10-20
GTIN	2050002078109
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428760 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

### Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

## Datenblatt

Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	12,5 / 20 mm
Messbereich	10 - 20 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

### Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

### Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76	428510 2/76
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Anschlusskabel Duplex Typ R2	498951 R2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18