



Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 35-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,004 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Datenblatt

Standardmesstiefe	80 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,001 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	35 - 50 mm
Maß a	0,5 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 39 mm	484030 39
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 47 mm	484030 47
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 37 mm	484030 37
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 43 mm	484030 43
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 48 mm	484030 48
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 49 mm	484030 49
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 41 mm	484030 41