



## Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 80-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

#### Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
------------------------------	---

## Datenblatt

Standardmesstiefe	85 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	80 - 100 mm
Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	235 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

### Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

### Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 85 mm	484030 85
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm	484030 100

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 82 mm	484030 82
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 98 mm	484030 98
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 99 mm	484030 99
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 81 mm	484030 81
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 96 mm	484030 96
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 86 mm	484030 86
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 92 mm	484030 92
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 89 mm	484030 89
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 88 mm	484030 88
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 84 mm	484030 84
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 83 mm	484030 83
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 87 mm	484030 87
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 94 mm	484030 94
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 97 mm	484030 97
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 91 mm	484030 91
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 93 mm	484030 93