



Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 25-35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428761 25-35
GTIN	2050002078031
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Datenblatt

Fehlergrenze	0,004 mm
Standardmesstiefe	66 mm
Maß a	0,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Messbereich	25 - 35 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25

Datenblatt

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm	484030 32
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 33 mm	484030 33
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 29 mm	484030 29
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 31 mm	484030 31