



Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät mit Bluetooth, Messbereich: 65-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	65 - 80 mm

Datenblatt

Fehlergrenze	0,005 mm
Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Standardmesstiefe	80 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150

Datenblatt

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 72 mm	484030 72
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 71 mm	484030 71
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 68 mm	484030 68
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 79 mm	484030 79
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 73 mm	484030 73
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 69 mm	484030 69
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 66 mm	484030 66
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 78 mm	484030 78
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 67 mm	484030 67
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 76 mm	484030 76
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 77 mm	484030 77
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 74 mm	484030 74