



## Digitaler XTL-Innen-Schnellmessgeräte-Satz mit Bluetooth, Messbereich: 50-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428760 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

### Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	65 / 80 mm
Anzahl Messköpfe	3
Messbereich	50 - 100 mm

## Datenblatt

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Fehlergrenze	0,005 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

### Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

### Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90

