

**Handschuh-Paar 6345 // SKIN FLEX 3D, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094532 10
GTIN	4059904207059
Artikelklasse	09H

Beschreibung**Ausführung:**

SKIN FLEX 3D 6345. Die 18G Stricktechnologie und der 3D FIT sorgen für eine sehr hohe Fingerfertigkeit und perfekte Passform. Mit verstärkter Daumenbeuge. Touchscreenfähig. Für ESD-Arbeitsplätze geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	1

Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	18G
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitril
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	schwarz / grau
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe