

**Handschuh-Paar 6845 // SKIN FLEX 3D, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094533 10
GTIN	4059904206779
Artikelklasse	09H

Beschreibung**Ausführung:**

SKIN FLEX 3D 6845. Sehr hoher Schnittschutz (Leistungsstufe F) bei gleichzeitig hohem Tragekomfort dank 3D FIT Passform. Mit verstärkter Daumenbeuge. Touchscreenfähig. Für ESD-Arbeitsplätze geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Inhalt	1

Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitril
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	F
Produktart	Schnittschutzhandschuhe