



## Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-12



### Bestelldaten

Bestellnummer	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Artikelklasse	12K

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Stabiler Blechkasten** mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

#### Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Schneideisen Nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Spiralbohrer Nr. 114031: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

### Technische Beschreibung

Breite	221 mm
Höhe	55 mm

für metrische Gewinde	M3 – M12
Länge	416 mm
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

## Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114030 8,5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130150 M12
Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130200 M10
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130200 M12
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130200 M3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130200 M5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130200 M6
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130200 M8

Schneideisen6g M M10	140330 M10
Schneideisen6g M M12	140330 M12
Schneideisen6g M M3	140330 M3
Schneideisen6g M M4	140330 M4
Schneideisen6g M M5	140330 M5
Schneideisen6g M M6	140330 M6
Schneideisen6g M M8	140330 M8
Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-12	145610 M3-12
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X14 mm	149310 38X14
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W