



Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-20



Bestelldaten

Bestellnummer	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

je 1 Schneideisen Nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1.1/2; 3

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85; 110

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 - M20
Breite	256 mm

Länge	532 mm
Höhe	63 mm
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

Zubehör

Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130200 M10
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130200 M12
Hand-Gewindebohrer-Satz M M14	130200 M14
Hand-Gewindebohrer-Satz M M16	130200 M16
Hand-Gewindebohrer-Satz M M18	130200 M18
Hand-Gewindebohrer-Satz M M20	130200 M20
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130200 M3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130200 M5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130200 M6
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130200 M8
Schneideisen6g M M10	140330 M10
Schneideisen6g M M12	140330 M12
Schneideisen6g M M14	140330 M14
Schneideisen6g M M16	140330 M16
Schneideisen6g M M18	140330 M18
Schneideisen6g M M20	140330 M20
Schneideisen6g M M3	140330 M3
Schneideisen6g M M4	140330 M4
Schneideisen6g M M5	140330 M5
Schneideisen6g M M6	140330 M6
Schneideisen6g M M8	140330 M8

Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-20	145610 M3-20
Windeisen, verstellbar Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Windeisen, verstellbar Typ 3	148410 3
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 110 mm	148700 110
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X14 mm	149310 38X14
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 45X18 mm	149310 45X18
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W