

**ELTEN****Schweißerstiefel schwarz CARL II HI, S3, EU-Schuhgröße: 41****Bestelldaten**

Bestellnummer	092254 41
GTIN	4030839365083
Artikelklasse	09P

**Beschreibung****Ausführung:**

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Lederfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.**
- **Antistatische Softvlies-Brandsohle.**
- **Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.**
- **PU-Spitzenschutz.**
- **Hitzebeständige Nähte.**
- **Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.**
- **Gepolsterte Funkenschutzmanschette.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Hinweis:**

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

**Technische Beschreibung**

Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Geschlecht	Herren
Eigenschaft	kraftstoffbeständig
Eigenschaft	leitergrip
Schutzklasse	S3
Material Zehenschutzkappe	Stahl
Durchtrittsicherheit	Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C
Produktart	Sicherheitsstiefel

---

## Zubehör

EinlegesohlenSensiCare Low EU-Schuhgröße 41	092835 41
EinlegesohlenSensiCare Medium EU-Schuhgröße 41	092836 41
EinlegesohlenSensiCare High EU-Schuhgröße 41	092837 41