

ELTEN**Schweißerstiefel schwarz CARL II HI, S3, EU-Schuhgröße: 45****Bestelldaten**

Bestellnummer	092254 45
GTIN	4030839365120
Artikelklasse	09P

Beschreibung**Ausführung:**

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Lederfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.**
- **Antistatische Softvlies-Brandsohle.**
- **Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.**
- **PU-Spitzenschutz.**
- **Hitzebeständige Nähte.**
- **Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.**
- **Gepolsterte Funkenschutzmanschette.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Technische Beschreibung

Durchtrittsicherheit	Stahl
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Material Zehenschutzkappe	Stahl
Schutzklasse	S3
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C
Geschlecht	Herren
Eigenschaft	kraftstoffbeständig
Eigenschaft	leitergrip
Produktart	Sicherheitsstiefel

Zubehör

EinlegesohlenSensiCare Low EU-Schuhgröße 45	092835 45
EinlegesohlenSensiCare Medium EU-Schuhgröße 45	092836 45
EinlegesohlenSensiCare High EU-Schuhgröße 45	092837 45