

ELTEN**Stiefel schwarz/blau STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, EU-Schuhgröße: 43****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092271 43 |
| GTIN | 4030839362808 |
| Artikelklasse | 09P |

Beschreibung**Ausführung:**

Sicherheitsschuh STEFANO aus der ELTEN WELLMAXX Produktlinie.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Atmungsaktives Textilfutter.**
- **Geschlossene, gepolsterte Lasche.**
- **BOA® Fit Verschluss-System.**
- **Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.**
- **Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP.**
- **Einlegesohle ARTISAN ESD.**
- **PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials.**
- **Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.**
- **ESD-Ausstattung.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|--------|
| Durchtrittsicherheit | Textil |
|----------------------|--------|

| | |
|------------------------------|---|
| Geschlecht | Herren |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
| Schutzklasse | S3 |
| Eigenschaft | Drehverschluss |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Eigenschaft der Sohle | Infinergy Sohle |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| EinlegesohlenSensiCare Low EU-Schuhgröße 43 | 092835 43 |
| EinlegesohlenSensiCare Medium EU-Schuhgröße 43 | 092836 43 |
| EinlegesohlenSensiCare High EU-Schuhgröße 43 | 092837 43 |