Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft-/Plattengröße: 20/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1 neutrale Halter	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	SC 09T3
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Unterlegplatte	269005 12
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L₄ neutrale Halter	10 mm
ISO-Code Halter	SSDCN 2020K09
Plattengröße	9 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

cN⋅m



Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter
Zubehör	
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500