

**Garant****Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC., neutral, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Unterlegplatte	269005 12
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	10 mm
ISO-Code Halter	SSDCN 2020K09
Plattengröße	9 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500