

Garant**Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	32 mm
Kopflänge L_1	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
ISO-Code Halter	SSSCR/L 2525M12
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Unterlegplatte	269005 9
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500