

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für  
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 41,5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 234015 41,5   |
| GTIN          | 4045197697547 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,35 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Verwendung Werbetext:**

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 130511.

**Empfehlung:**

**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.

**Hinweis:**

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nutzlänge L <sub>1</sub>   | 210 mm               |
| Anzahl Schneiden Z         | 1                    |
| Wendepplattenschrauben-Set | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 40 mm                |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SOGX 130511               |
| Schaftlänge $L_s$                           | 68 mm                     |
| Serie                                       | Power Drill               |
| Nenn-Ø D                                    | 41,5                      |
| Maximale Verstellgrenze $V_{max}$           | 0,25 mm                   |
| Auskraglänge $L_A$                          | 239 mm                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6535                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6640                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB630                     |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810                    |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis        | 5×D                       |
| Schaft                                      | ISO 9766                  |
| Bohrverwendung                              | bedingt Zentrierbohren    |
| Bohrverwendung                              | ballig bedingt            |
| Bohrverwendung                              | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung                              | bedingt Paketbohren       |
| Bohrverwendung                              | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung                              | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                                | ja                        |
| Zerspanungsstrategie                        | HPC                       |
| Produktart                                  | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm                         | 659874 50   |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
|  | 674252 20IP |

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil  
20IP

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP

239700 20IP

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659957 1600