

Garant**Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	18 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1212F09
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500