

Garant**Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,
Schaft- / Plattengröße: 20/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Plattengröße	10 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	15 mm
Unterlegplatte	269005 11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	20,3 mm
ISO-Code Halter	SRDCN 2020K10
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2

269028 2

Unterlegplatte Typ 11

269005 11

Schraube für Unterlegplatte Typ 2

269013 2

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500