

Garant**Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1616H09
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
Unterlegplatte	269005 12
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500