

**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer,  
HB6535, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	234092 ST900
GTIN	4045197697882
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Empfehlung:**Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.  
Vorschub f: 0,09 - 0,2 mm/U**Technische Beschreibung**

Typ	ST900
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Sorte	HB6535
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,09 - 0,2 mm/U

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	150 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		