

**Garant****Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 25/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	SRDCN 2525M10
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	10 mm
Unterlegplatte	269005 11
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	17,5 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	20,3 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2

269028 2

Schraube für Unterlegplatte Typ 2

269013 2

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Unterlegplatte Typ 11

269005 11

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500