

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Unterlegplatte	269005 12
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 2020K09
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500