

**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 080407, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	234068 UNI
GTIN	4045197697790
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Empfehlung:**Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.  
Vorschub f: 0,07 - 0,2 mm/U

## Technische Beschreibung

Typ	UNI
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Sorte	HB630
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,2 mm/U

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	140 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		