

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer,
HB6530, Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	234094 ST1400
GTIN	4045197697899
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

Vorschub f: 0,09 - 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Sorte	HB6530

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,09 - 0,2 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	geeignet		