



## KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 23mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235500 23
GTIN	4047109047235
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

für Zoll-Ø: 29/32 Zoll

Auskraglänge  $L_A$ : 70 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 25 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 56 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308 23-..

Wendepplattenschrauben-Set: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

### Technische Beschreibung

Nutzlänge $L_1$	46 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Schaftlänge L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	23
für Zoll-Ø	29/32 Zoll
Gesamtlänge L	126 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	70 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1