

Garant**Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,
Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RC.X 1204
Unterlegplatte	269005 10
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	16 mm
ISO-Code Halter	SRDCN 2020K12
Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	20,3 mm
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2

269028 2

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Unterlegplatte Typ 10

269005 10

Schraube für Unterlegplatte Typ 2

269013 2

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500