

Garant**Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Unterlegplatte	269005 11
Kopflänge L ₁	17 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2020K10
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 11	269005 11
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500