

Garant**Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260707 20/12 |
| GTIN | 4045197653345 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Unterlegplatte | 269005 9 |
| Kopflänge L ₁ | 27 mm |
| Funktionsbreite L ₄ | 25 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 20 |
| Schaftgröße | 20 mm |
| passende Wendeschneidplatte | SC.. 1204.. |
| Plattengröße | 12 mm |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 |
| ISO-Code Halter | SSSCR/L 2020K12 |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 5 | 269013 5 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 20 | 269028 20 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Unterlegplatte Typ 9 | 269005 9 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |