



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 19
GTIN	
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
- **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**

Verwendung:

- **Stehender und rotierender Einsatz.**
- **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
- **Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.**

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	38 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 060306 18-..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Schaftlänge L _s	56 mm

Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	19
für Zoll-Ø	3/4 Zoll
Gesamtlänge L	118 mm
Auskraglänge L _A	62 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2