

**Garant****Abstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Artikelklasse	21J

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Stechbreite w	1,5 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		