



Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 700mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412770 700
GTIN	4067263118961
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in **Leichtbauweise**. **Parallaxfreie Ablesung** mit höchstem Kontrast durch weiße Skallierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 700 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Gewicht	0,7 kg
Nonius	1/20
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Fehlergrenze	0,09 mm
Schnabellänge	90 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000