

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	269005 9
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 2525M12
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500