

**Garant****GARANT Master Steel HT Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150352 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	150356 5
GTIN	4067263125594
Artikelklasse	15B

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstatt.

**Verwendung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

**Hinweis:**

Kassette leer für 5 Senker siehe Nr. 150368 5 Warengruppe 15.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	5
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN

## Datenblatt

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS E
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Farbring	rot
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	72 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	58 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	42 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	19 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	14 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	10 m/min	S
GG(G)	geeignet	29 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Kassette leer für Anzahl Senker 5

150368 5