

Garant**GARANT Master Steel HT Kegelsenker-Satz Nr. 150350 mit Kassette 90°, TiAlN,
Anzahl Senker: 6**

Bestelldaten

Bestellnummer	150354 6
GTIN	4067263125587
Artikelklasse	15B

Beschreibung

Ausführung:Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstatt.**Verwendung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Hinweis:

Kassette leer für 5 Senker siehe Nr. 150368 5 Warengruppe 15.

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS E
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	rot
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	72 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	58 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	42 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	19 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	14 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geeignet	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	S
GG(G)	geeignet	29 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

GARANT Master Steel HT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150350 10,4
GARANT Master Steel HT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150350 16,5
GARANT Master Steel HT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150350 20,5
GARANT Master Steel HT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 25 mm	150350 25
GARANT Master Steel HT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150350 6,3
Kassette leer für Anzahl Senker 5	150368 5