



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 31 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 31
GTIN	4047109047358
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

für Zoll-Ø: 1 7/32 Zoll

Auskraglänge L_A : 91 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408 32-..

Wendepplattenschrauben-Set: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	62 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Schaft-Ø D _s	32 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408 32-..
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	31
für Zoll-Ø	1 7/32 Zoll
Gesamtlänge L	146 mm
Auskraglänge L _A	91 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8